


客户确认	
日期	

标记	版次	变更内容	日期
	A版	新版图面	2021-04-19
*	B版	取消打胶	2021-05-13



注意事项:

1. 两端分线 25 ± 5 后剥皮 $1.5^{+0.5}_0$ mm, 后打压1251T,
2. 按图示要求穿壳
3. 端子与排线的拉力须大于 0.8 kg/f .

接线表:

H1	1	2
H2	2	1
颜色	红	黑

3	UL1571#26-2C/红黑并线	260	mm	/
2	1251T	4	PCS	/
1	1251H-2P Pitch:1.25mm	2	PCS	/
序号	材料规格	用量	单位	代码

核准:	日期:	 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD
业务:	日期:	
制图:	日期:	品名规格: 2H/1251H-2P*2+UL1571#26-2C L=250MM
SXA	2021-05-13	客户料号: /
		单位 mm 比例 /
		图纸编号: S191020003 版本 B