


客户确认	
日期	



加工说明:

1. 线材截线长度为:65±1mm
2. 线材两端剥皮2.5 ±0.5 mm后, 打压2008T.
4. 线材与端子拉力须大于1.3Kg/F
5. 按接点表进行穿壳
6. 包装方式:25PCS/扎.

接点表:

H1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
H2	9	8	7	6	5	4	3	2	1	18	17	16	15	14	13	12	11	10
颜色	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	红	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑	黑

3	UL1571#28 黑*17、红*1	各65	mm	/	
2	2008T 镀金3u"	44	PCS	/	
1	2008H-2*9P PITCH: 2.0mm	2	PCS	/	
序号	材料规格	用量	单位	代码	

核准:	日期:	<p>深圳市灿科盟实业有限公司</p>
业务:	日期:	
制图:	日期:	品名规格:
Luli-Liu	2015-12-31	2H/2008H-2*9P*2+1571#28 同面 L=55mm
客户料号	单位	mm
C3025498	比例	/
图纸编号:	S060820133	版本
		A