

NXB-40 小型断路器



1 符合标准

GB/T10963.1, IEC60898-1

2 符合认证

CCC、CE

3 主要功能

过载、短路、隔离

4 技术参数

额定电流 (I_n) : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A;

额定工作电压 (U_e) : 230V~;

额定绝缘电压 (U_i) : 500V;

频率: 50Hz;

电磁脱扣器类型: C、D;

极数: 1P+N;

机械寿命: 20000次;

电气寿命: 10000次;

额定短路分断能力 (I_{cn}) : 4500A;

运行短路分断能力 (I_{cs}) : 4500A;

额定冲击耐受电压 (U_{imp}) : 4kV;

断路器每极功耗: 见表1。

表1

额定电流 I_n (A)	每极最大功耗 (W)
1~10	2
16~32	3.5
40	5

5 外形及安装尺寸

