



NXBLE-63Y 剩余电流动作断路器

1 符合标准

GB/T 16917.1, IEC61009-1

2 符合认证

CCC、CE

3 主要功能

过载、短路、隔离、剩余电流动作

4 技术参数

额定电流 (In) : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;
额定剩余动作电流 (IΔn) : 0.01A、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A;
额定工作电压 (Ue) : 230V~;
额定绝缘电压 (Ui) : 500V;
频率: 50Hz;
电磁脱扣器类型: C、D;
极数: 1P+N;
机械寿命: 20000次;
电气寿命: 10000次;
额定短路分断能力 (Icn) : 4500A;
运行短路分断能力 (Ics) : 4500A;
额定冲击耐受电压 (Uimp) : 4kV;
额定剩余接通和分断能力 (IΔm) : 2000A。

5 外形及安装尺寸

图1

