



## 主要信息

产品系列	Harmony XB2
产品类型	紧急按钮
产品短名	XB2
边框材料	Zamak
固定圈材料	Zamak
安装直径	22 Mm
每件单独销售数量	1

## 补充信息

操作位置	任何位置
设备安装	固定孔 - 直径: 22 mm
安装孔距	>= 30 x 40 mm (1...6 mm厚面板) - 厚度: 1...5 mm
固定模式	固定螺钉头: 0.8...1.2 N.m
信号单元头部形状	圆形
操作头类型	旋转复位
复位	旋转复位
操纵杆外形	红色 蘑菇头 Ø 40 mm
触点类型	1NC
触点动作	慢断
触线使用	标准触头
强制打开	带NC触头 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 K
机械寿命	300000 次
接线能力	螺栓紧固, <= 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> 带箍线端子 螺栓紧固, <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> 不带箍线端子 螺栓紧固, >= 1 x 0.5 mm <sup>2</sup> 快速接线端子, 连接型号: 6.3 mm
紧固扭矩	0.8...1.2 N.M
螺丝头形状	交叉 兼容 Philips no 1 螺丝刀 交叉 兼容 pozidriv No 1 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 4 mm 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 5.5 mm 螺丝刀
触点材料	银合金(银/镍)
短路保护	10 A gL 熔断器 类型 gG 符合 IEC 60269-1
约定发热电流 [Ith]	10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1
额定绝缘电压 [Ui]	600 V ( 污染等级 3) 符合 IEC 60947-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 KV 符合 IEC 60947-1

额定工作电流 [Ie]	3 A 在...上 240 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1
电气寿命	300000 次, AC-15, 3 A 在...上 240 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 300000 次, DC-13, 0.27 A 在...上 250 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1
电气可靠性	$\Lambda < 10\exp(-6)$ 在...上 5 V, 1 mA 清洁的环境中 符合 EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ 在...上 17 V, 5 mA 清洁的环境中 符合 EN/IEC 60947-5-4
信号类型	恒定
高度	40 Mm
宽度	40 Mm
深度	74.2 Mm
产品净重	0.095 Kg

## 环境

保护处理	TC/TH
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
过电压种类	Class I 符合 IEC 536
IP 保护等级	IP65 符合 IEC 60529
IK 保护等级	IK06 符合 IEC 60529
符合标准	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5 GB/T 14048.14 EN/IEC 60947-5-4
产品认证	CCC CE
抗振动	8 gn (f= 40...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	15 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27

## 包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	0.1 Kg
包装1高度	4 Cm
包装1宽度	4.1 Cm
包装1长度	7.6 Cm

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	<a href="#">是</a>
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>

## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Product Life Status : **Commercialised**