



主要信息

组件名称	ZB2
本体类型	按钮

补充信息

安装直径	22 Mm
灯源	LED (包括灯泡)
灯模块颜色	红色
指示灯模块电压	直接
额定电源电压 [Us]	<= 400 V
触点类型	1NC
接线能力	螺钉夹紧端子
边框材料	镀镍金属
CAD 总宽度	30 Mm
CAD 总高度	40 Mm
CAD 总深度	61 Mm
Ie额定工作交流电	3 A 240 V AC-15
辅助触点	标准
灯座	内置BA 9s底座
灯管 (泡) 类型	白炽灯泡、氖灯泡、LED灯泡
Ie额定工作直流电	DC-13: 0.27 A 在...上 250 V
电气连接	外加螺丝夹终端
常闭辅助触点	1
常开辅助触点	0
输入类型	交流/直流
供电频率	50 Hz 60 Hz

包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	71.0 G
包装1高度	3.297 Cm
包装1宽度	4.299 Cm
包装1长度	7.54 Cm
包装2的单位类别	S02

包装2的数量	120
包装2重量	9.021 Kg
包装2高度	15 Cm
包装2宽度	30 Cm
包装2长度	40 Cm
包装3的单位类别	PAL
包装3的数量	2400
包装3重量	178.584 Kg
包装3高度	60 Cm
包装3宽度	80 Cm
包装3长度	90 Cm

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Product Life Status : **Commercialised**