



### 主要信息

产品系列	Easy9
产品名称	EA9AN MCB
产品短名	EA9AN
产品类型	小型断路器
产品应用	配电保护
额定电流 [In]	63 A 在...上 30 °C
极数	3P
脱扣曲线	D

### 补充信息

额定工作电压 [Ue]	230/400 V AC 50 Hz
网络类型	AC
网络频率	50 Hz
保护极数量	3
脱扣器类型	热磁式
磁脱扣限制	10...14 x In
分断能力	6 KA Icn 在...上 230/400 V AC 50 Hz
使用分断能力 [Ics]	6 KA 100 % - 400 V AC 50 Hz
限流等级	3
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 KV
隔离功能	适用
控制类型	手柄
触点位置指示	有
本地信号指示	开/关指示
过电压类别	IV
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
颜色	手柄: 橙色 (RAL 2003) 灯体: 银白 (Pantone 7541C) 锁紧卡扣: 浅灰色 (RAL 7035)
接线能力	隧道式接线端子 - <= 35 mm <sup>2</sup>
紧固扭矩	3.5 N.M 上接线或下接线
宽度 ( 9mm的倍数 )	6
高度	81 Mm
宽度	53.1 Mm - 0.30...0.75 mm

深度	70 Mm
产品净重	340 G

## 环境

符合标准	IEC 60898-1 GB 10963.1
产品认证	CCC
抗湿热性	2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-30...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

## 包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	362.0 G
包装1高度	1.77 Cm
包装1宽度	7.33 Cm
包装1长度	8.34 Cm
包装2的单位类别	CAR
包装2的数量	32
包装2重量	12.436 Kg
包装2高度	19.4 Cm
包装2宽度	30 Cm
包装2长度	40 Cm
包装3的单位类别	BB1
包装3的数量	4
包装3重量	1.494 Kg
包装3高度	8 Cm
包装3宽度	9 Cm
包装3长度	22 Cm

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
China Green Designed Product	 是
REACH法规	 REACH 声明
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	符合  欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	 是
中国 ROHS 管理办法	 中国 ROHS 声明
环境披露	 产品环境文件

## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Product Life Status : **Commercialised**