

主要信息

断路器应用	配电保护
产品系列	Easy9
产品短名	EA9C45
产品类型	剩余电流动作保护断路器
极数	1P + N
额定电流 [In]	16 A
脱扣曲线	C
剩余电流灵敏度 [IΔn]	30 MA

补充信息

额定工作电压 [Ue]	230 V
网络类型	AC
网络频率	50 Hz
脱扣器类型	热磁式
磁脱扣限制	5...10 x In
分断能力	4.5 KA Icn
漏电流保护等级	A类
剩余电流动作功能技术	动作功能与电源电压有关
隔离功能	适用
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
触点位置指示	有
漏电流保护	一体式漏电保护
机械寿命	20000 次
电气寿命	20000 次 16 A
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
接线能力	M4.2 terminals (上接线或下接线) - <= 16 mm ²
紧固扭矩	2.5 N.M 上接线或下接线
宽度 (9mm的倍数)	4
高度	77 Mm
宽度	35.45 Mm - 0.33...0.48 mm
深度	75.5 Mm

环境

符合标准	IEC 61009 GB 16917
产品认证	CCC
运行温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	203.0 G
包装1高度	7.6 Cm
包装1宽度	3.6 Cm
包装1长度	7.7 Cm
包装2的单位类别	CAR

包装2的数量	48
包装2重量	9.841 Kg
包装2高度	20 Cm
包装2宽度	27.8 Cm
包装2长度	37.6 Cm
包装3的单位类别	BB1
包装3的数量	6
包装3重量	1.242 Kg
包装3高度	8.4 Cm
包装3宽度	9.2 Cm
包装3长度	22 Cm

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Product Life Status : **Commercialised**