



主要信息

组件名称	ZB2
本体类型	按钮

补充信息

安装直径	22 Mm
灯源	包括灯泡 不包括灯泡
灯模块颜色	蓝色 透明
指示灯模块电压	直接
额定电源电压 [Us]	<= 400 V
触点类型	1 NO
接线能力	螺钉夹紧端子
边框材料	镀镍金属
CAD 总宽度	30 Mm
CAD 总高度	40 Mm
Ie额定工作交流电	3 A 240 V AC-15
辅助触点	标准
灯座	BA 9s
灯管 (泡) 类型	白炽灯
Ie额定工作直流电	DC-13: 0.27 A 在...上 250 V
电气连接	外加螺丝夹终端
常闭辅助触点	0
常开辅助触点	1
输入类型	交流/直流
供电频率	50 Hz 60 Hz

包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	51.0 G
包装1高度	1.529 Cm
包装1宽度	3.803 Cm
包装1长度	5.873 Cm
包装2的单位类别	S02
包装2的数量	100

包装2重量	6.08 Kg
包装2高度	15.0 Cm
包装2宽度	29.9 Cm
包装2长度	39.8 Cm
包装3的单位类别	PAL
包装3的数量	2000
包装3重量	122.2 Kg
包装3高度	600.0 Mm
包装3宽度	800.0 Mm
包装3长度	900.0 Mm

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Product Life Status : **Commercialised**