



深圳市康奈特电子有限公司

SHENZHEN CONECTION ELECTRONIC CO., LTD.



承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: _____
机 种: _____
料 号: _____
品 名: ACTB294
日 期: 2022-08-19
编 号: _____

承认章	客 户 确 认		供 应 商	
	工程技术		工程技术	黄 英
	采 购		品 质	陈秦哲
	品保 IQC		制 造	胡金汉

公司地址：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区大布头路321号




TEL: 0755-28167122

FAX: 0755-28167770



E-MAIL: info@szcnnt.com

WEB : <http://www.szcnnt.com>

184-50022-00



推荐开孔尺寸:



1.使用温度	-40℃ ~125℃ 。
2.螺钉拧紧力矩	1.2 Nm
3.额定电流	100A
4.焊脚镀层	打铜底1~2um，打镍底1~2um，镀环保雾锡 3---5um

1	焊脚	1	黄铜	镀环保雾锡	2	螺母	1	碳钢	
序号	名称	数量	材料	说 明	序号	名称	数量	材料	说 明

公称尺寸(mm)	公差(±mm)
0--10	0.50
10--20	0.55
20--30	0.60
30--40	0.65
40--50	0.70
50 以上	0.75
角度	±1°

一视角						
	标	计	处	数	更改文件号	签字
	设计				标准化	
	校对					
	审核				审定	
	工艺				日期	

装 配 图

版本号	重量	比例
V1		FULL
共 1 页	第 1 页	

材 料	
型 号	ACTB294
零件编号	
深圳市康奈特电子有限公司	
SHENZHEN CONNECTION ELECTRONIC CO.LTD	

PRODUCT SPECIFICATION

产品承认书

1、技术参数 (Technical Data)

中心距 (Center Space) : 13.60*7.50 mm

额定电流 (Rated Current) : 100A

螺纹扭矩 (Thread Torque) : 1.2N.m

1bf•in 螺纹大小 (Thread size) : M5

2、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 (Temperature) : -40℃~+125℃

海拔 (Altitude): 2000m 以下 40Kpa~80KPa

相对湿度 (Relative Humidity): 5%~95%

污染等级 (Contamination Class): III

3、适用标准 (Applicable Standards)

IEC 60998-2-1

IEC 60947-7-1

UL 1059

UL 486E

4、工艺使用 (The use of Technology):

此种接线端子连接器采用焊接的方式与 PCB 板连接, 波峰焊接 $260\pm5^{\circ}\text{C}/5\text{s}$ 、2 次共 10s, 手工烙铁焊接 $350\pm5^{\circ}\text{C}/10\text{s}$.

(The Terminal Blocks connector used welding way connected with the PCB board, wave $260\pm5^{\circ}\text{C}/5\text{s}$,

2, a total of 10s, hand-welded iron $350\pm5^{\circ}\text{C}/10\text{s}$.)

5、包装方式 (Packaging)

1、密封包装 (Seal Packaging)