


Recommended PCB Layout



NOTE:

MATERIAL

HOUSING: PA6T BK UL94V-0 (耐高温材料)

CONTACT: Brass H65.

CONTACT PLATING: 镀金.

ELECTRICAL

CURRENT RATING: 3AMP.

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 600VAC MIN.

CONTACT RESISTANCE: 20mΩ MAX.

INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN.

ENVIRONMENTAL

TEMPERATURE RANGE: -40° C TO +80° C.

RoHS2.0

本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有, 未经书面许可不准擅自传阅、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利。

类别	排针	品名	CS-1110-1*7 (L11.5) 6T	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	LIWENCHANG	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲1	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘制	LIWENCHANG	X.XX	±0.30	画法		数量		▲1		
工程图号	CS-1110	审核	CHEINMGBING	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.						
制定日期	2020/07/01	核准	CUIMIN	X.XXXX	±0.10							▲2

CST 深圳市永丰盈电子有限公司  
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.

▲2		
▲3		