



MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

Type C-16PIN 立插式
 特性: Specifications
 电器 Electrical:
 接触阻抗: 初始最大不超过40mΩMax, 测试后变化值不超过10mΩMax
 耐压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max; DC500V, 60S/MIN, 100QMax
 绝缘阻抗: 100M ohms MIN
 额定电流: 2A MAX
 额定电压: 10V MAX
 材料: Material:
 Molding: LCP料黑色耐高温塑胶
 端子: C2680 T=0.15mm
 卡勾: SUS301 T=0.15mm

电镀规格:
 端子: 半金锡, 接触点镀金1u, 焊点处镀锡40-80u.
 中夹片: 清洗
 环保要求: ROHS, REACH标准.
 包装方式: PE袋 1000PCS/袋包装

产品图

深圳市精拓金电子有限公司

公差一览表
 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差一览表	公差	公差	公差
X	±0.30	X	±5°
X	±0.25	X	±2°
XX	±0.15	XX	±1°
XXX	±0.10	XXX	±0.5°

单位	MM	制图	尹先华	制料号	918-418K0002Y40002
比例	1:1	审核	郭治富	产品名称	TYPE: 03; 母座 11.1/10.0 值立式插板 16PIN
日期	2018-11-07	核准	黄国荣	角法	
DATE		APPD		版本	AD