


| | | | |
|------|--------------|---|------|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| MAPX | MODIFICATION | | DATE |
| | | | |



C1: 10NF/0402
R1: 56KΩ/0402
R2: 空


NOTE:

1. 电气测试

- 1.1 接触抗阻: 30mΩ MAX, 寿命 后变化±10mΩ
- 1.2 耐电压: 250V AC
- 1.3 绝缘阻抗: 1000MΩ MIN
- 1.4 额定电流 3A

2. 机械测试

- 2.1 耐久测试: 10000次 (500cycles per hour);
- 2.2 插入力: 5-20N Max;
- 2.3 拔出力: 8-20N Min
- 3. 盐雾要求24H
- 4. 包装: 3.1 PE袋包装, 最小包装量1000PCS
- 5. 环境 4.1 工作温度: -55℃~+88℃



| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|----|----|------|------|------|------|-----|
| A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
| GND | RX2+ | RX2- | Vbus | SUB1 | D- | D+ | CC1 | Vbus | TX1- | TX1+ | GND |
| GND | TX2+ | TX2- | Vbus | CC2 | D+ | D- | SUB2 | Vbus | RX1- | RX1+ | GND |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|-------|---------------------|------------|---------|-----|------------------|---|--|--|
| 产品图 PRODUCT CHART DWG | | | | 深圳市精拓金电子有限公司 | | | | | | | |
| 公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE | | | | 单位 | MM | 制图 | 郭治富 | 制图料号 | 918-248M202AW42012 | | |
| X. | ±0.15 | X. | ±5.° | UNITS | | DRAWING | | PRODUCT PART NO. | | | |
| .X | ±0.10 | .X | ±2.° | 比例 | 1:1 | 审核 | 郭治富 | 产品名称 | TYPE-C3.1公头16.4拉伸款五焊盘R56K数据充电24PIN黑胶+10NF | | |
| .XX | ±0.05 | .XX | ±1.° | SCALE | | CHKD | | PRODUCT NO. | | | |
| .XXX | ±0.03 | .XXX | ±0.5° | 日期 | 2016-09-09 | 核准 | 黄国荣 | 角法 | 版本 VER | | |
| | | | | DATE | | APPD | | VIEW | AD | | |