

## NXBLE-40 剩余电流动作断路器



## 1 符合标准

GB/T16917.1, IEC61009-1

## 2 符合认证

CCC、CE

## 3 主要功能

过载、短路、隔离、剩余电流动作

## 4 技术参数

额定电流 ( $I_n$ ) : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A;

额定剩余动作电流 ( $I_{\Delta n}$ ) : 0.01A、0.03A;

额定工作电压 ( $U_e$ ) : 230V~;

额定绝缘电压 ( $U_i$ ) : 500V;

频率: 50Hz;

电磁脱扣器类型: C、D;

极数: 1P+N;

机械寿命: 20000次;

电气寿命: 10000次;

额定短路分断能力 ( $I_{cn}$ ) : 4500A;

运行短路分断能力 ( $I_{cs}$ ) : 4500A;

额定冲击耐受电压 ( $U_{imp}$ ) : 4kV;

额定剩余接通和分断能力 ( $I_{\Delta m}$ ) : 500A。

## 5 外形及安装尺寸

