








面板安装开孔图
Panel cut out

技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 64+PE
 - 额定电流: 10A
 - 额定电压: 250V
 - 额定脉冲电压: 4kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
 - 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >500
- 插针:
- 接线方式: 冷压连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.15-1.5\text{mm}^2(20-16\text{ AWG})$
 $/1.5-2.5\text{mm}^2(16-14\text{ AWG})$
- 工具:
- 冷压钳: TL14(0.5-2.5mm²)
 - 退针器: TL00

Technical specification:

- Insters:
- No. of contact: 64+PE
 - Rated current: 10A
 - Rated voltage: 250V
 - Rated impulse voltage: 4kV
 - Pollution degree: 3
 - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
 - Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: >500
- Contacts:
- Terminal: crimp terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $\leq 5\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $0.15-1.5\text{mm}^2(20-16\text{ AWG})$
 $/1.5-2.5\text{mm}^2(16-14\text{ AWG})$
- Tools:
- Crimp contact tool: TL14(0.5-2.5mm²)
 - Contact removal tool: TL00



						表面处理 Finish	—				图号 Drawing No.	—
						材料 Material	—				产品代号 Part Code	HD-064-MC/P
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1250640100021
	姓名/Name	日期/Date			姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	—
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.		—	—	2:3	V1.0	67.2g	—		
审核 Checked	P RAO	18.10.2010										
工艺 Process	—	—	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010	 	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				 厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	