




**技术参数:**


插芯:

- 插针数: 24
- 额定电流: 4A
- 额定电压: 32V
- 额定脉冲电压: 0.8kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗:  $\geq 10^9 \Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数:  $\geq 500$

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 24
- Rated current: 4A
- Rated voltage: 32V
- Rated impulse voltage: 0.8kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance:  $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles:  $\geq 500$



|               |              |                  |                |         |                 |                |             |            |              |                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                           |   |
|---------------|--------------|------------------|----------------|---------|-----------------|----------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|               |              |                  |                |         |                 | 表面处理<br>Finish | —           |            |              |                                                                                                                                   | 图号<br>Drawing No. | —                                                                                                                                                                                                                         |   |
|               |              |                  |                |         |                 | 材料<br>Material | —           |            |              |                                                                                                                                   | 产品代号<br>Part Code | HMSB-024-FC                                                                                                                                                                                                               |   |
| 标记<br>Mark    | 处数<br>Number | 变更描述/Description |                |         | 签名<br>Signature |                | 日期<br>Date  | —          |              |                                                                                                                                   |                   | 产品料号<br>Part No.                                                                                                                                                                                                          | — |
|               | 姓名/Name      | 日期/Date          |                | 姓名/Name | 日期/Date         |                | 比例<br>Scale | 版本<br>REV. | 重量<br>Weight | 数量<br>Qty.                                                                                                                        | 产品名称<br>Part Name | —                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 绘图<br>Drawn   | LJ ZOU       | 10.10.2017       | 标准化<br>Stand.  | —       | —               | 1:1            | V1.0        | —          | —            |  厦门唯恩电气有限公司<br>XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD |                   |                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 审核<br>Checked | HZ LAN       | 10.10.2017       |                |         |                 |                |             |            |              |                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 工艺<br>Process | —            | —                | 批准<br>Approved | YY LUO  | 10.10.2017      |                |             |            |              |                                                                                                                                   |                   |   All Dimensions in mm<br>Original Size DIN A 4 |   |