



技术参数:

插芯:

- 插针数: 2
- 额定电流: 100A
- 额定电压: 1000V
- 额定脉冲电压: 8kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $<0.3\text{m}\Omega$
- 线径范围: $10-35\text{mm}^2$
- 最大电缆直径: 14mm
- 工具:
 - 液压钳: TL05
 - 退针器: TL07

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 2
- Rated current: 100A
- Rated voltage: 1000V
- Rated impulse voltage: 8kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: >500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $<0.3\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $10-35\text{mm}^2$
- Max. insulation diameter: 14mm
- Stripping length: 14mm
- Tools:
 - Manual hydraulic clamp: TL05
 - Contact removal tool: TL07

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-		
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		H2MK-002-MC		
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.		1290020100101	
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name		-		
绘图 Drawn	BQ LUO	30.07.2018	标准化 Stand.	-	-	3:4	V1.1	18.4g	-					
审核 Checked	HZ LAN	30.07.2018												
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	30.07.2018					All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.,LTD		