









REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N 2. 拨出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拨出力 5N MIN

三、材料: MATERIAL

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金1U"MIN
PIN脚焊接区域镀锡80U"MIN
2. 外壳: 镀镍80U"MIN (盐雾48H)

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: -55° C~+85° C

八、盐雾测试: 通过24H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-		VBUS			GND
GND			VBUS		D-	D+	CC1	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: X ±0.10
X.X ±0.05
X.XX ±0.02

ANGLES: X ±2°
X.X ±1°



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	TYPE C 16PIN 立插 DIP H=13.0		
DWN	xiong	PART NO.	MC-118LD-H130
CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1
REV: A4			


CUSTOMER COPY





REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

A


A





① PE 真空盒(1Set).




② 100Pcs/盒





③ 50盒/箱 (5k).



⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.



⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.



④ 每箱竖放25盒*2, 若尾数箱在空间处加装填充物.

B

B

C

C

D

D

备注:
1. PE真空盒1set
2. 每盒装成品100Pcs, 四周并用订书机装订;
3. 每箱数量见表一
4. 外箱尺寸与规格: 38*20*28CM
5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD			
DECIMALS:	ANGLES:	TITLE	TYPE C 16PIN 立插 DIP H=13.0		
X :±0.10	X :±2°	DWN	xiong	PART NO. MC-118LD-H130	
X.X :±0.05	X.X :±1°	CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
X.XX :±0.02		APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:1OF 1
CUSTOMER COPY					
REV: A4					