



技术参数:
 孔位: 2-20
 间距: 2.5mm
 适用线规: AWG28-22#
 温度范围: -25° -85°
 额定电压: 250V DC/AC
 额定电流: 3A
 接触电阻: ≤0.02 Ω
 绝缘电阻: ≥1000M Ω
 耐压: 1000V Ac/分钟
 材料: PA66

孔位	2	3	4	5	6	7	8
A	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15	17.5
B	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	22.5
孔位	9	10	11	12	13	20
A	20.0	22.5	25	27.5	30.0	47.5
B	25.0	27.5	30.0	32.5	35	52.5

未注公差尺寸		XH-NPA		上海洲日电子有限公司								
尺寸	公差			Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD								
	长度			角度	上海康司玛电子设备进出口有限公司							
X.	±0.15	±1.5°	版本编号		20171018 A/0			Shanghai KangSiMa Eletronic Equipment import and export Co.,LTD				
制图	周元金 201171018		图纸编号		ZR20171018-204			TEL:86-21-34975176/51571121				
审核	张海娜 201171018		物料编号				比例	1:1	单位	mm	图幅	A4
核准	章妹 201171018		第三视角				页次: 第1页 共1页					