




技术参数：
1) 特性阻抗：50欧姆
2) 频率：DC0-6GHZ
3) 驻波比：1.50 MAX

BOM表

6	推 管	2H02-000 G	Ø2.90*6.00*Ø1.10 C3604 镀1U"金	PCS	1
5	绝缘垫片	2D02-0013	Ø1.80*0.70*Ø0.7 白色铁弗龙	PCS	1
4	中芯针	2E02-0021G	Ø1.50*12.3*Ø0.60 C3604 镀3U"金	PCS	1
3	四脚主体	2A01-00 G	SQ6.0*8.50*Ø4.9 C3604 镀1U"金	PCS	1
2	绝缘体	2D01-0167	Ø4.17*12.3*Ø1.30 白色铁弗龙	PCS	1
1	螺牙主体	2A03-0 G	Ø6.25*18.9*Ø2.0 C3604 镀1U"金	PCS	1
序号	名 称	料 号	物 料 描 述	单位	数量

公差	x.	±0.30	品名规格： 四脚90度SMA母头母针6.0*8.5*18.9 RG-1.13			
	x.x	±0.20				
视图	x.xx	±0.10	设 计	L H M	料 号	2LC15SF038
	ANGULAR	±5°	审 核		日 期	2020-12-23
单位	mm	比 例	1:1	核 准	版 本	A/0
					页 码	1/1