









推荐开孔尺寸:



1.使用温度	-40℃~125℃。
2.螺钉拧紧力矩	1.2 Nm
3.额定电压电流	45A
4.焊脚镀层	打铜底1~2um, 打镍底1~2um, 镀雾锡3~5um

1	焊脚	1	BRASS	镀雾锡	2	垫片	1	SPCC	镀雾锡
序号	名称	数量	材料	说明	序号	名称	数量	材料	说明

公称尺寸(mm)		公差(±mm)		装 配 图					材 料												
0—10		0.60							一视角		型 号		ACTB011/ ACTB011-M4								
10—20		0.65									图 号										
20—30		0.70																			
30—40		0.75				标计		处数		更改文件号		签字		日期		版本号		重量		比例	
40—50		0.80				设计				标准化						V1				FULL	
50 以上		0.85				校对															
角度		±1°		审核				审定						共 1 页		第 1 页		深圳市康奈特电子有限公司			
																		SHENZHEN CONNECTION ELECTRONIC CO.LTD			