我们使用 Cookies 向您提供在您与 NKK 开关互动中最好的体验，若要在我们的网站上了解更多关于我们使用 Cookies 的信息，请在这里更改 Cookie 设置。您可通过继续使用我们的网站或点击 “我接受”，表示同意我们在您的设备上使用 Cookies。

S7A
摇头开关

Catalog PDF

支持文件

- 切换用户手册
- 产品安全注意事项
- 材料 & 转换
- 额定电功率
- 灯 & LEDs
- 处理数据
- 规格 & 批准
- 时期 & 缩写
- 产品概述

通用规格

型号	S7A
描述	小容量标准尺寸摇头开关
名称	摇头开关
系列	S
电极	DPDT
电路	On-Off-On
额定电流	20A (AC/DC)
额定电流	20
发光	非发光
安装方式	Panel Mount
Rating (AC)	125V
Rating (DC)	30V
Actuator Type	Standard Round
Panel Cutout Dimensions	12.5Dia.
Termination Style	焊片焊接

Standards & Approvals	CSA

隐私保护 网站政策 网站地图

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD.
恩楷楷(上海)开关有限公司

© NKK SWITCHES CHINA CO., LTD.