

我们使用 Cookies 向您提供在您与 NKK 开关互动中最好的体验，若要在我们的网站上了解更多关于我们使用 Cookies 的信息，请在这里更改 Cookie 设置。您可以通过继续使用我们的网站或点击“我接受”，表示同意我们在您的设备上使用 Cookies。



WT22T

摇头开关



[3D CAD](#)

[Catalog PDF](#)

支持文件

- [> 切换用户手册](#)
- [> 产品安全注意事项](#)
- [> 材料 & 转换](#)
- [> 额定电功率](#)
- [> 灯 & LEDs](#)
- [> 处理数据](#)
- [> 规格 & 批准](#)
- [> 时期 & 缩写](#)
- [> 产品概述](#)

通用规格

型号	WT22T
描述	环境密封摇头开关
名称	摇头开关
系列	WT
电极	DPDT
电路	On-On
额定电流	10A (AC)
额定电流	10
发光	非发光
安装方式	Panel Mount
关键词	环氧树脂密封, IP67 - Dust Tight, Waterproof
Rating (AC)	125V
Actuator Type	Standard Round
Panel Cutout Dimensions	12.5Dia.

Termination Style	螺丝
-------------------	----

[主页](#) > [产品](#) > [Toggles](#) > [WT](#) > [WT22T](#)

[隐私保护](#) [网站政策](#) [网站地图](#)

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD.
恩楷楷(上海)开关有限公司
© NKK SWITCHES CHINA CO., LTD.