

我们使用 Cookies 向您提供在您与 NKK 开关互动中最好的体验，若要在我们的网站上了解更多关于我们使用 Cookies 的信息，请在这里更改 Cookie 设置。您可通过继续使用我们的网站或点击“我接受”，表示同意我们在您的设备上使用 Cookies。



M2013WBW01

摇头开关

[3D CAD](#)[Catalog PDF](#)

支持文件

- > [切换用户手册](#)
- > [产品安全注意事项](#)
- > [材料 & 转换](#)
- > [额定电功率](#)
- > [灯 & LEDs](#)
- > [处理数据](#)
- > [规格 & 批准](#)
- > [时期 & 缩写](#)
- > [产品概述](#)

通用规格

型号	M2013WBW01
描述	微型摇头开关
名称	摇头开关
系列	M
电极	SPDT
电路	On-Off-On
额定电流	6A (AC), 4A (DC)
额定电压	6
发光	非发光
安装方式	Panel Mount
Contact Finish	Silver
Rating (AC)	125V
Rating (DC)	30V
Actuator Type	20mm Bat Lever with Waterproof Boot

Panel Cutout Dimensions	12.5Dia.
Termination Style	焊片焊接
IP	68

[主页](#) > [产品](#) > [Toggles](#) > [M](#) > [M2013WBW01](#)

[隐私保护](#) [网站政策](#) [网站地图](#)

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD.
恩楷楷(上海)开关有限公司
© NKK SWITCHES CHINA CO., LTD.