

我们使用 Cookies 向您提供在您与 NKK 开关互动中最好的体验，若要在我们的网站上了解更多关于我们使用 Cookies 的信息，请在这里更改 Cookie 设置。您可通过继续使用我们的网站或点击 “我接受” ，表示同意我们在您的设备上使用 Cookies。



# MRK403-A

## 旋转开关

Catalog PDF



支持文件

- > [切换用户手册](#)
- > [产品安全注意事项](#)
- > [材料 & 转换](#)
- > [额定电功率](#)
- > [灯 & LEDs](#)
- > [处理数据](#)
- > [规格 & 批准](#)
- > [时期 & 缩写](#)
- > [产品概述](#)

### 通用规格

型号	MRK403-A
描述	半英寸直径密封处理旋转开关
名称	旋转开关
系列	MR
电极	4P3T
额定电流	0.4VA (AC/DC)
额定电流	0.4
发光	非发光
安装方式	Panel Mount
关键词	密封处理
Rating (AC)	28V
Rating (DC)	28V
No Positions	2~3
Actuator Type	KNOBS/Plain
Panel Cutout Dimensions	6.2Dia

Termination Style	直型PC端子
-------------------	--------

附件

- > [Small Color Tipped Knob/Black:AT4103A](#)
- > [Small Color Tipped Knob/White:AT4103B](#)
- > [Small Color Tipped Knob/Red:AT4103C](#)
- > [Small Color Tipped Knob/Yellow:AT4103E](#)
- > [Small Color Tipped Knob/Green:AT4103F](#)
- > [Small Color Tipped Knob/Blue:AT4103G](#)
- > [Small Color Tipped Knob/Gray:AT4103H](#)
- > [Large Color Tipped Knob/Black:AT4104A](#)
- > [Large Color Tipped Knob/Black:AT4104B](#)
- > [Large Color Tipped Knob/Red:AT4104C](#)
- > [Large Color Tipped Knob/Yellow:AT4104E](#)
- > [Large Color Tipped Knob/Green:AT4104F](#)
- > [Large Color Tipped Knob/Blue:AT4104G](#)
- > [Large Color Tipped Knob/Gray:AT4104H](#)
- > [Knob for Miniature Rotaries:AT433](#)
- > [Knurled Face Nut/Metric:AT501M](#)
- > [Support Bracket:AT543](#)

主页 > 产品 > Rotaries > MR > MRK403-A

隐私保护   网站政策   网站地图

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD.  
恩楷楷(上海)开关有限公司  
© NKK SWITCHES CHINA CO., LTD.