

我们使用 Cookies 向您提供在您与 NKK 开关互动中最好的体验，若要在我们的网站上了解更多关于我们使用 Cookies 的信息，请在这里更改 Cookie 设置。您可通过继续使用我们的网站或点击 **“我接受”**，表示同意我们在您的设备上使用 Cookies。



S333T

摇头开关



Catalog PDF

支持文件

- > [切换用户手册](#)
- > [产品安全注意事项](#)
- > [材料 & 转换](#)
- > [额定电功率](#)
- > [灯 & LEDs](#)
- > [处理数据](#)
- > [规格 & 批准](#)
- > [时期 & 缩写](#)
- > [产品概述](#)

通用规格

型号	S333T
描述	小容量标准尺寸摇头开关
名称	摇头开关
系列	S
电极	DPDT
电路	On-Off-On
额定电流	15A (AC/DC)
额定电压	15
发光	非发光
安装方式	Panel Mount
Rating (AC)	125V
Rating (DC)	30V
Actuator Type	Standard Round
Panel Cutout Dimensions	12.5Dia.
Termination Style	螺丝

Standards & Approvals	UL
-----------------------	----

主页 > 产品 > Toggles > S > S333T

隐私保护 网站政策 网站地图

NKK SWITCHES CHINA CO., LTD.
恩楷楷(上海)开关有限公司
© NKK SWITCHES CHINA CO., LTD.