

我们使用 Cookies 向您提供在您与 NKK 开关互动中最好的体验，若要在我们的网站上了解更多关于我们使用 Cookies 的信息，请在这里更改 Cookie 设置。您可通过继续使用我们的网站或点击 “我接受” ，表示同意我们在您的设备上使用 Cookies。



CWSB21AA2F

翘板开关

[3D CAD](#)

[Catalog PDF](#)



支持文件

- > [切换用户手册](#)
- > [产品安全注意事项](#)
- > [材料 & 转换](#)
- > [额定电功率](#)
- > [灯 & LEDs](#)
- > [处理数据](#)
- > [规格 & 批准](#)
- > [时期 & 缩写](#)
- > [产品概述](#)

通用规格

型号	CWSB21AA2F
描述	微型功率翘板开关
名称	翘板开关
系列	CWSB
电极	DPST
电路	On-Off
额定电流	6A (AC)
额定电流	6
发光	非发光
安装方式	Panel Mount
关键词	Panel Mount, Snap-In
Rating (AC)	250V
Actuator Type	Rocker Cap
Actuator Cap Color	Black

Panel Cutout Shape	O -/Vertical Orientation
Termination Style	Quick Connect
Standards & Approvals	UL,C-UL