



89Z8E0PS
('ON 0NIMVHD)台器理図

版 数 REV.	年 月 日 DATE	CON NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)
(適合基板厚さt1.6)



DESIGNATION

命名法

TX24-※R-LT-H1E

SERIES PREFIX
シリーズ名

NO. OF CONTACTS
芯数

POLARIZATION
R: RECEPTACLE
極性 R: レセプタクル

TERMINAL STYLE
LT: RIGHT ANGLE THROUGH HOLE
結線部形状 LT: ライトアングルスルーホール

(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY
錫又は錫合金(無鉛)

CONTACT FINISH
コンタクト接点仕上

1: GOLD (0.1μm MIN)
OVER NICKEL
1: NI上Au0.1μm以上

EXPANSION POST
H: HOOK PIN
フックピン H: 有

TABLE 1

AREA	FINISH	1
CONTACT AREA		GOLD(0.1μmMIN.) OVER NICKEL
TERMINAL AREA		(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY

3	HOOK PIN	2	COPPER ALLOY (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	UL94 V-0 BLACK
1	CONTACT	140	COPPER ALLOY	SEE TABLE 1
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1425		第1版(ORIGINAL DATE) 3.Mar.2003		尺 度(SIZE) 1:1
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR. M.TANAKA		名 称(TITLE) TX24-140R-LT-H1E
寸法(DIMENSION)		担 当 CHK. M.KIMURA		図 面 番 号(DRAWING NO.) SJ038268
角度(ANGLES)		査 閲 APPD.		重 量(WEIGHT)
. ±0.8		承 認 APPD. S. Kashiwagi		
.X ±0.4				
.XX ±0.1				
.XXX ±				

NOTE 1.DIRECTION OF CUTTING EDGE OF CONTACTS TERMINAL
IS OPTIONAL.
BUT,IN THE CONNECTOR, IT MUST FACE THE SAME SIDE.

注1.コンタクト端末の斜め切断の向きは任意とする。
但し、コネクタ内では同一の向きである。

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212D(98.02)

CDS-03-199-50088

SIZE A3

版数
(REV.)