



一. 电气性能:

- 1-1. 额定电流: 3A AC DC.
- 1-2. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$
- 1-3. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 1-4. 耐压: 550V AC/Minute

二. 物理特性:

- 2-1. 操作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$
- 2-2. 焊接温度: $+220^{\circ}\text{C}$, 10s max

三. 材质:

- 3-1. 塑胶: PBT(Black) UL94V-0
- 3-2. 插针: Brass/tin plating

图名:	2.54短路帽闭口	未标注公差				绘制:	韩金锋	单位:	MM
		XX.	± 0.40	XX.°	$\pm 2^{\circ}$	签发:		比例:	1:1
		X.	± 0.30	.XX°	$\pm 1^{\circ}$	审核:		视图:	
		.X	± 0.20						
图号:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	.XX	± 0.15						