

---

品名： UT -P01 无源探头 25MHz

探头系数： (1:1/10:1

带 宽： 25MHz

输入电阻： 1×:1M Ω ±2% ， 10×:10M Ω ±2%

工作电压： 1×:300Vpp， 10×:600Vpp

应 用： UTD2025C 、 UTD2025CL

数 量： 1PCS

