

品名： UT -T01 K 型热电偶

性能说明

UT -T01 K 型热电偶

类型：热电偶

准确度： $\pm 0.75\%$

测试范围： $-40^{\circ}\text{C} \sim 260^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim 500^{\circ}\text{F}$)

特点及应用：铁氟龙包覆绝缘隔离，扁插式输入，

适用于一般温度测量，不适用于液体测量



产品整体图：

