

NDST-SPT系列 导热硅脂

专为电子零部件降温设计的导热界面材料

項	目	SPT-600		單位	
顏色	Color	GREY		No	
熱傳導系數	Thermal Conductivity	>6.0		W/m-K	
熱阻抗	Thermal Impedance	<0.003		°C-in ² /W	
比重	Specific Gravity	>3.1		g/cm ³	
粘度	Viscosity	1000		cps	
浓度	Thixotropic Index	350±10		1/10mm	
瞬間耐溫度	Moment Beared Temperature	-50~340°C		°C	
工作溫度	Operation Temperture	-30~380°C		°C	
矽化合物 Silicone Compounds		32%		%	
碳化合物 Carbon Compounds		20%		%	
氧化金屬化合物 Metal Oxide Compounds		48%		%	
包裝	软管	迷你包	针管	罐装	吊卡
	ST	SP	TU	CN	Other
	20g~25g	0.5g~5g	0.5g~30g	30g~1000g	0.5g~5g

※ 本產品耐溫，不自燃，採一般室溫儲存方式即可。

以上数据由深圳市诺德斯特科技有限公司实验室测试所得，该实验室保留最终解释权。