



深圳市琦捷电子有限公司 作 业 规 范
Shenzhen Qijie Electronic co., LTD

文件名称	CR2032-PGB40	文件编号		版次	A/0	页次
------	--------------	------	--	----	-----	----



端子: 1.25T 镀锡母端子。

序号	代号	名称	数量	材料	备注
5	背胶		1		Ø16 × 1.0
4	Yellow	外 围 PVC	1	PVC. COVER	24.3(对折) × 32 × 0.07
3	内围 PVC		1	PVC. COVER	31.3(对折) × 6.2 × 0.07
2	正负极导线铆接焊片		1	# 28AWG red(+) / black(-) 绞线	8 × 4 × 0.10(带导线、连接器) 8 × 4 × 0.10(带导线、连接器) 40 ± 5mm
1	CR2032	锂锰扣式电池	1		Ø20 × 3.2
技术要求: 负极面正中贴3M背胶。					
		未标注公差尺寸	基本尺寸	>0.5~3	>3~6
		公差范围	±0.2	±0.3	±0.5
			±0.8	±1.2	

批准		审核		拟制		生效日期	2018年9月15日
----	--	----	--	----	--	------	------------