



作 业 规 范

| | | | | | | | |
|------|--------------|------|--|----|-----|----|--|
| 文件名称 | CR2032-PGB70 | 文件编号 | | 版次 | A/0 | 页次 | |
|------|--------------|------|--|----|-----|----|--|



端子：1.25T 镀锡母端子。

| | | | | | |
|----|--------|-----------|----|------------------------------------|--|
| 5 | | | | | |
| 4 | Yellow | 外 围 PVC | 1 | PET. COVER | 24.3(对折)×32×0.07 |
| 3 | Yellow | 内 围 PVC | 1 | PVC. COVER | 31.3(对折)×6.2×0.07 |
| 2 | | 正负极导线铆接焊片 | 1 | UL1571# 28AWG red(+)/black(-)绞线 | 8×4×0.10(带导线、连接器) 8×4×0.10(带导线、连接器) 70±5mm |
| 1 | CR2032 | 锂锰扣式电池 | 1 | | ∅20×3.2 |
| 序号 | 代 号 | 名 称 | 数量 | 材 料 | 备 注 |



未标注公差尺寸

| | | | | | |
|------|--------|------|-------|---------|------|
| 基本尺寸 | >0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30~120 | >120 |
| 公差范围 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 |

| | | | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|------|------------|
| 批准 | | 审核 | | 抵制 | | 生效日期 | 2018年9月15日 |
|----|--|----|--|----|--|------|------------|