




SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC/DC
- Current rating: 3.0A, AC/DC
- Withstanding Voltage: 1000VAC/minute
- Insulation resistance: 1,000MΩ min
- Temperature range: -40℃ to +105℃
- Contact resistance: 20mΩ max

WAFER

- Part No: CS-1001-XXK
- Poles: 2-16
- Material: PA66-UL 94V-0/2
- Q'TY: 1,000 pcs/Tape&Reel

ROHS 2.0

类别	WAFER	品名	CS-1001-04K	X.	±0.50	材料	颜色	单位	mm	SHEET 1 OF 1
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	画色		比例	1:1	修改内容
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30			数量		修改日期
工程图号	CST-W01001	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20					
制定日期	2018-01-16	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利。

CST 深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.