







技术要求:

- 特性阻抗: 50Ω
- 频率范围: 0—6GHz
- 接触电阻 内导体: $\leq 3m\Omega$
外导体: $\leq 2m\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 5000M\Omega$
- 盐雾时间: 24H
- 分离力: $\geq 0.28N$
- 外观: 无斑点毛刺划痕表面光亮无脏污无变形等



1	357A主体组件	1	黄铜	镀金
2	357-H15.5公针-0.6	1	黄铜	镀金
3	357-H15.5绝缘体	1	PTFE	
4	357橡胶垫圈	1	硅胶	黑色
5	SMA公头-006型压线铜管		紫铜	镀镍
序号	名称	数量	材料	备注

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES				
DECIMALS:	ANGLES:	TITLE: 压接—内螺内针—H15.5—尾孔1.7		
X.±0.30	±2°	PAR	SMA-C-J-357-H15.5-1.7	
.X±0.20		DWN		
.XX±0.10		CHKD		
CUSTOMER COPY		APVD		
		SCALE 1:1	UNIT:MM	
		SIZE:A4	SHEET:1F1	REV:A