




1	铜壳	1	黄铜	镀金
2	铜芯件	1	黄铜	镀金
3	绝缘体	1	PTFE	
4	橡胶垫	1	橡胶	红色
5	卡簧	1	弹簧钢	镀镍
6	中心针	1	黄铜	镀金
7	封口片	1	黄铜	镀金
8	绝缘片	1	PTFE	
9	SMA公头—006型压线铜管	1	紫铜	镀镍
序号	名称	数量	材料	备注

技术要求:

- 特性阻抗:50Ω
- 频率范围:0—3GHz
- 接触电阻 内导体:≤3mΩ
外导体:≤2mΩ
- 绝缘电阻:≥5000MΩ
- 盐雾时间:24H
- 分离力:≥0.28N
- 外观:无斑点毛刺划痕表面光亮无脏污无变形等

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: SMA公头公针—90°	
DECIMALS:		PAR	
X.±0.30		DWN	
.X±0.20		CHKD	
.XX±0.10		APVD	
ANGLES:		SCALE 1:1	
±2°		UNIT:MM	
		SIZE:A4	
		SHEET:1F1	
		REV:A	