







技术要求:

- 特性阻抗:  $50\Omega$
- 频率范围:  $0-6\text{GHz}$
- 接触电阻 内导体:  $\leq 3\text{m}\Omega$   
外导体:  $\leq 2\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻:  $\geq 5000\text{M}\Omega$
- 盐雾时间: 48H
- 分离力:  $\geq 0.28\text{N}$
- 外观: 无斑点毛刺划痕表面光亮无脏污无变形等



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

|    |          |    |      |       |
|----|----------|----|------|-------|
| 1  | 323C组件   | 1  | 黄铜   | 镀金1.2 |
| 2  | 323C绝缘体1 | 1  | PTFE |       |
| 3  | 323C绝缘体2 | 1  | PTFE |       |
| 序号 | 名称       | 数量 | 材料   | 备注    |

|                                       |         |                                                                                                                                           |                        |           |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| MANUFACTURE DWG                       |         |  东莞市讯普电子科技有限公司<br>DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd |                        |           |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES |         |                                                      |                        |           |
| DECIMALS:                             | ANGLES: | TITLE:<br>弯头—全铜内孔—H13*23—LW                                                                                                               |                        |           |
| X.±0.30                               | ±2°     | PAR                                                                                                                                       | SMA—KWE—323C—H13*23—LW |           |
| .X±0.20                               |         | DWN                                                                                                                                       |                        |           |
| .XX±0.10                              |         | CHKD                                                                                                                                      |                        |           |
|                                       |         | APVD                                                                                                                                      |                        |           |
|                                       |         | SCALE 1:1                                                                                                                                 | UNIT:MM                |           |
|                                       |         | CUSTOMER COPY                                                                                                                             | SIZE:A4                | SHEET:1F1 |
|                                       |         |                                                                                                                                           |                        | REV:A     |