



客户编码		发行日期		2023-03-16										
客户物料编码		客户规格型号		6*8-150UH-0.2线										
样如物料编码		XR6*8-151K-L		样如规格型号		XR6*8-151K-L								
送样数量		0PCS		送样日期		2023-03-16								
外观尺寸 mm  正视图 FRONT VIEW 顶视图 TOP VIEW 底视图 BOTTOM VIEW 标识 原理图 				A	7.5 MAX	E	3.0±0.5							
				B	11.0 MAX									
				C	0.6±0.1									
				D	15.0±2.0									
绕线结构表														
绕组	起始	结束	漆包线	圈数		绕制方式								
N1	S	F	2UEW-0.2mm	75.5TS	圈数参考									
注意事项														
1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用少字套管														
测试项目		电性范围		测试条件		测试仪器		参考值						
电感量L		150UH±10%		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH-2829A		150.6						
直流电阻DCR		0.78Ω MAX		at 25℃ 1KHz/0.25V		TH2829A		0.58						
饱和电流Isat		L≥L0*90%		at 25℃ DC 500mA 1KHz/0.25V		TH2829A								
物料	规格型号			备注		生产厂家		用量						
磁芯	R250 DR2W6*8 3-4.2-3			镁锌材质		LIANXING		K						
套管	Φ6*10.5mm UL黑色扁管					XINGQI		m						
	Φ6.5 UL黑色扁管					XINGQI		m						
无铅锡	无铅锡条					SONGBEN		Kg						
接脚胶	FK661 黑胶 无卤					QI FU		Kg						
漆包线	2UEW/155					SANLIN		Kg						
导针	0.60mm CP线					BAICHUAN		Kg						
作业流程														
产品包装														
包装代码														
包装标识														
包装物料														
包装尺寸														
包装说明														
标识示意图				包装示意图										
				<table><tr><td>制表</td><td>黄禾香</td></tr><tr><td>审核</td><td>饶平</td></tr><tr><td>确认</td><td>钟翠兰</td></tr></table>					制表	黄禾香	审核	饶平	确认	钟翠兰
制表	黄禾香													
审核	饶平													
确认	钟翠兰													