



PCB HOLES(THE PATTERN SIDE) t=1.6mm
NOTE: GENERAL TOLERANCE: ±0.1mm



目录 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
------------	----------------------	------------

- 电气特性:Electrical:
- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
 - 额定电压: Voltage Rating
30V DC
 - 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
 - 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
 - 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN
- 物理性能: Mechanical:
- 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Unmate force: 1.02kgf (MIN)
 - 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)
 - 寿命: 1500次

- 原材料: Material:
- 塑胶: Housing: PBT BK
 - 端子: Contact: Copper Alloy C2680
 - 外壳: Shell: C2680
- 电镀: Finish:
- 端子Contact: Au 0.7u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 50u" Plated underplating over all.
 - 外壳Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

产品图

深圳市精拓金电子有限公司

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
------------	-------------

公差一览表			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差	UNIT	MM

单位	MM	制图	林属升	产品料号	909-162A1025D10200
----	----	----	-----	------	--------------------

1	VBUS	X	±0.25	X	±5°
2	D-	X	±0.20	X	±2°
3	D+	XX	±0.15	XX	±1°
4	GND	.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

比例	1:1
日期	2015/10/20
核准	黄国荣
角法	ASME Y14.5M

日期	2015/10/20	核准	黄国荣	角法	ASME Y14.5M
版本	A0				