





MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------



RBCOMMENDBD P.C.B PATTBRN LAYD UT

备注：侧弹分为外弹与内弹

- 电气特性:Electrical:
- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
 - 额定电压: Voltage Rating
30V DC
 - 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
 - 耐电压: Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
 - 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN
- 物理性能: Mechanical:
- 插拔力: Connector Mate and Umate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Umate force: 0.7kgf (MIN)
 - 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)
 - 寿命: 1500次
- 原材料: Matorial:
- 塑胶: Housing: PBT 黑胶
 - 端子: Contact: Copper Alloy C2680
 - 外壳: Shell: C2680
- 电镀: Finish:
- 端子 Contact: Au 0.7u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 50u" Plated underplating over all.
 - 外壳 Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

深圳市精拓金电子有限公司

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

公差一览表	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差
X	±0.30 X
X	±0.25 X
XX	±0.15 XX
XXX	±0.10 XXX
	±5°
	±2°
	±1°
	±0.5°

单位	UNIT	比例	SCALE	日期	DATE	制图	制图料号	产品名称	角法	版本
MM	1:1	2019.11.23	林凤升	901-242B1021D10110	AF90度外扣直脚无边壳弹4.5铜壳	郭志富	反向型PBT黑胶	黄国荣	AD	

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版, 不得用于商业用途, 详情请咨询 4007-182-5888