



客户编码		发行日期	2023-03-17				
客户物料编码		客户规格型号	6*8-20MH-0.06线				
样如物料编码	XR6*8-203K-L	样如规格型号	XR6*8-203K-L				
送样数量	0PCS	送样日期	2023-03-17				
外观尺寸 mm 		A	7.5 MAX	E	3.0±0.5		
		B	11.0 MAX				
		C	0.6±0.1				
		D	15.0±2.0				
		标识					
		原理图					
		* STRAT					

绕线结构表							
绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.06mm	845.5TS	圈数参考	平整密绕	

注意事项
1、产品底部须点胶 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、胶水不得高过套管并不得沾到高出套管部分的引脚 4、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	20.0mH±10%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	20.7
直流电阻DCR	92Ω MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH2829A	70.12
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25℃ DC 30mA 1KHz/1V	TH2829A	
物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE	Kg
套管	Φ6.5 UL黑色扁管		XINGQI	m
	Φ6*10.5mm UL黑色扁管		XINGQI	m
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg
磁芯	R250 DR2W6*8 3-4.2-3	镁锌材质	LIANXING	K
作业流程				

产品包装					
包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图

包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号： CRS-20230317-7593