



文件名称: 规格书	客户: 立创商城	机型: 连接线	型号: ZX-VH2P-0720300	单机用量:
文件编号:	收文部门: 采购部, 品质部, 工程部	确认栏:	日期: 20230424	



材料表					技术要求			 兆星精密电子 (深圳) 有限公司 TEL: 13714271325		
序号	材料名称	材料规格 (符合ROHS)	用量	单位	1. 裁线长度: 见材料表, 裁线公差±2mm; 2. 打端剥皮: 3.5-4.0mm					
A	线材	UL1007 20# 26/0.16TS 红黑电子线	310	mm	3. 按照图中线序方向打端和插壳, 端子与胶壳连接要到位, 不可脱落;			审核	批准	制定
B	胶壳	VH-2P	1	pcs				4. 端子与线材拉力值: ≥6kg; 5. 线材两端100%导通, 无短/断路.		
C	端子	VH-T	2	pcs						
D										
E										
F										