


文件名称: 规格书	客户: 立创商城	机型: 连接线	型号: ZX-XH10P-6826300	单机用量:
文件编号:	收文部门: 采购部, 品质部, 工程部	确认栏:	日期: 20230424	



材 料 表					技术要求			兆星精密电子 (深圳) 有限公司 TEL: 13714271325								
序号	材料名称	材料规格 (符合ROHS)	用量	单位	1. 裁线长度: 见材料表, 裁线公差±2mm; 2. 打端剥皮: 2.0-2.5mm 3. 按照图中线序方向打端和插壳, 端子与胶壳连接要到位, 不可脱落; 4. 端子与线材拉力值: ≥2.5kg; 5. 线材两端100%导通, 无短/断路.											
A	线材	UL2468 26# 7/0.16TS 红白排	310	mm				审核			批准			制定		
B	胶壳	XH-10P	2	pcs												
C	端子	XH-T	20	pcs				蒋才林			宋雪娇			周思慧		
D																
E																
F					日期: 20230424			日期: 20230424			日期: 20230424					