


文件名称: 规格书	客户: 立创商城	机型: 连接线	型号: ZX-XH4P-6826200	单机用量:
文件编号:	收文部门: 采购部, 品质部, 工程部	确认栏:	日期: 20230424	



材 料 表					技 术 要 求			 兆星精密电子(深圳)有限公司 TEL: 13714271325		
序号	材料名称	材料规格 (符合ROHS)	用量	单位	1. 裁线长度: 见材料表, 裁线公差±2mm;					
A	线材	UL2468 26# 7/0.16TS 红白排	210	mm	2. 打端剥皮: 2.0-2.5mm			审核	批准	制定
B	胶壳	XH-4P	2	pcs	3. 按照图中线序方向打端和插壳, 端子与胶壳连接要到位, 不可脱落;					
C	端子	XH-T	8	pcs	4. 端子与线材拉力值: ≥2.5kg;			蒋才林	宋雪娇	周思慧
D					5. 线材两端100%导通, 无短/断路.			日期: 20230424	日期: 20230424	日期: 20230424
E										
F										