



文件名称: 规格书	客户: 立创商城	机型: 连接线	型号: ZX-XH8P-0726300	单机用量:
文件编号:	收文部门: 采购部, 品质部, 工程部	确认栏:	日期: 20230424	



材料表					技术要求		
序号	材料名称	材料规格 (符合ROHS)	用量	单位	 兆星精密电子 (深圳) 有限公司 TEL: 13714271325  审核: 蒋才林      批准: 宋雪娇      制定: 周思慧  日期: 20230424      日期: 20230424      日期: 20230424		
A	线材	UL1007 26# 7/0.16TS 电子线	308	mm			
B	胶壳	XH-8P	1	pcs			
C	端子	XH-T	8	pcs			
D							
E					1. 裁线长度: 见材料表, 裁线公差±2mm;		
F					2. 打端剥皮: 2.0-2.5mm		
					3. 按照图中线序方向打端和插壳, 端子与胶壳连接要到位, 不可脱落;		
					4. 端子与线材拉力值: ≥2.5kg;		
					5. 线材两端100%导通, 无短/断路.		