TECHNICAL DATA

Fluke 302+钳形表



主要特性

- 全新机身设计，Fluke 302+/303/305 交流钳形表更加小巧美观，符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求，让钳形电流表的使用方法变得更灵活简单；
- 交流电流400A(302+)，600A(303)，999.9A(305)，可以满足不同应用需求的客户；
- 30mm的大钳口；
- 符合CAT IV 300V/CAT ||| 600V的高安全等级；
- 1.8%的高精确度（305为1.5%）；
- 全系列交流钳形表皆有背光功能；
- 两年保修

产品概述: Fluke 302+钳形表

Fluke 302+紧凑型交流钳形表，使用方法简便，可以满足日常基础电气维护的需要，并且具有以下特点：交流电流400A，可以满足不同应用需求的客户；全新机身设计让Fluke 302+交流钳形表更加小巧美观，符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求。



可同时测试电压/电流的变频器钳表：福禄克安博 ACD-14-PRO

产品规格: Fluke 302+钳形表

技术指标				
		302+	303	305
交流电流	量程	400.0A	600.0A	999.9A
	精度	1.8%±5	1.8%±5	1.5%±5
交流电压	量程	600V		
	精度	1.5%±5		
直流电压	量程	600V		
	精度	1.0%±5		
电阻	量程	400Ω/4000Ω		
	精度	1%±5		
通断测试蜂鸣器		≤70Ω		
尺寸	高 x 宽 x 厚(mm)	207 x 75 x 34		
	钳口大小	30 mm		
安全等级		CAT IV 300V/CAT III 600 V		
工作温度		0°C至40°C		
储存温度		-30°C至60°C		
电池		2节AA电池		
IP等级		IP30		

Ordering information



Fluke 302+

Fluke 302+钳形表

包括:

- 钳表一台
- 2节 AA 电池
- 用户手册
- 测试线
- 2年质保

Optional accessories	Description
Fluke TL175 可旋转表笔	Fluke TL175 可旋转万用表表笔是一款可调测试探针长度的表笔，可用于不同的测量环境。
C23 软携包	拉链式便携包，外观采用耐用的乙烯基材质，配有腰带环和一个内袋，可存放测试线或小配件。
Fluke AC175鳄鱼夹组	AC175鳄鱼夹组具有滑入式鳄鱼夹(红色、黑色)，兼容TL71、TL75、TL175和TP17；以及绝缘鳄鱼夹钳口，提供8 mm开度和灵活的护套。
TL75 Hard Point™ 测试线组	TL75 Hard Point™测试线组具有测试线和探头合一的便利性，方便各种连接。一对(红色、黑色各一)握感舒适型探头，带4mm (0.16)PVC绝缘护套式直角香蕉插头。

Fluke. *让您的工作畅通无阻。*

未经许可，本文档禁止修改