TECHNICAL DATA

# Fluke 303 钳形表



## 主要特性

- 全新机身设计，更加小巧美观，符合中国市场对产品大小，外观及手感的要求，让钳形电流表使用方法变得更灵活简单。
- 交流电流600A，可与满足不同应用需求的客户。
- 30mm的大钳口。
- CAT IV 300V/CAT ||| 600V的高安全等级。
- 1.8%的高精确度。
- 背光功能。
- 两年保修。

## 产品概述: Fluke 303 钳形表

Fluke 303紧凑型交流钳形表，使用方法简便，可以满足日常基础电气维护的需要，并且具有以下特点：交流电流600A，可以满足不同应用需求的客户；全新机身设计让Fluke 303交流钳形表更加小巧美观，符合中国市场对产品大小、外观及手感的要求。




可同时测试电压/电流的变频器钳表：福禄克安博 ACD-14-PRO

# 产品规格: Fluke 303 钳形表

| 技术指标 | | | |
|---|---|---|---|
| | | 302+ | 303 |
| 交流电流 | 量程 | 400.0A | 600.0A |
| | 精度 | 1.8%±5 | 1.8%±5 |
| 交流电压 | 量程 | 400.0/600 | 400.0/600 |
| | 精度 | 1.5%±5 | 1.5%±5 |
| 直流电压 | 量程 | 400.0/600 | 400.0/600 |
| | 精度 | 1.0%±5 | 1.0%±5 |
| 直流毫伏量程 | | | |
| 电阻 | 量程 | 4000Ω | 4000Ω |
| | 精度 | 1%±5 | 1%±5 |
| 通断测量 | | ≤70Ω | ≤70Ω |
| 背光显示 | | 是 | 是 |
| 数据保持 | | 是 | 是 |
| 尺寸 | 高 x 宽 x 厚(mm) | 208 x 58.5 x 28 | 208 x 58.5 x 28 |
| | 钳口大小 | 30 mm | 30 mm |
| 安全等级 | | CAT III 600 V | CAT III 600 V |
| 温度 | | 0 -40°C | 0 -40°C |
| 屏幕刷新率 | | >2次/秒 | >2次/秒 |
| 表笔 | | TL75 | TL75 |

| | | |
|---|---|---|
| 电池 | 2节AA电池 | 2节AA电池 |
| 质保期 | 2年 | 2年 |

# Ordering information



## Fluke 303

Fluke 303钳形表

包括:

- 钳表一台
- 2节 AA 电池
- 用户手册
- 测试线
- 2年质保

Fluke. *让您的工作畅通无阻。*

未经许可，本文档禁止修改