



技术参数

间距: 2.0
 温度范围: -25~+85°C
 额定电压: 250V AC, DC
 额定电流: 2.0A AC, DC
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 800MΩ
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance X ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0°					材料 / Material			 兆星精密电子(深圳)有限公司 品名 / ProduceName 2mm 1x2P 卧贴 型号 / Model ZX-BX-WT221PH
	A1	调整平面			①塑座: LCP 本色 ②接触针: 黄铜(镀锡) ③焊片: 黄铜(镀锡)			
视角 / Projection	标记	变更内容	签名	年月日	单位 (Units)	版本	比例	
	绘图				mm	2.0	1:1	
	审核				共 1 张 第 1 张			
	工艺		批准					