



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽 > DEUTSCH HDP20 Backshells



保护和应力消除附件类型: **连接器尾盖**

应力消除: **带有**

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: **PA GF**

位数: 7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47

[所有 DEUTSCH HDP20 Backshells \(12\)](#)

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	连接器尾盖
-------------	-------

可密封	否
-----	---

结构特性

位数	7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47
----	--

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

主要产品材料	PA GF
--------	-------

机械附件

应力消除	带有
------	----

尺寸

兼容电缆束直径范围	17 – 26 mm[.669 – 1.024 in]
-----------	-----------------------------

使用环境

--	--



与连接器种类兼容	插头, 母端, 母端
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

行业标准

保护等级	IP6K9K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装数量	100
封装方法	Box

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年1月（233） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 CAT-H396-CH8172 DEUTSCH HDP20 Housings	 TE 产品编号 HDP26-24-16PN-L017 PLG, 16P, BLK, N, RNG, 12, P	 TE 产品编号 HDP24-24-19SE-L017 REC, 19P, BLK, E, RNG, 12/16, S	 TE 产品编号 HDP24-24-14PE-L017 REC, 14P, BLK, E, RNG, 4/12/16, P
 TE 产品编号 HDP24-24-14PN-L017 REC, 14P, BLK, N, RNG, 4/12/16, P	 TE 产品编号 HDP24-24-14SN-L017 REC, 14P, BLK, N, RNG, 4/12/16, S	 TE 产品编号 HDP24-24-16PN-L017 REC, 16P, BLK, N, RNG, 12, P	 TE 产品编号 HDP24-24-18PN-L017 REC, 18P, BLK, N, RNG, 8/12/16, P
 TE 产品编号 HDP24-24-18SE-L017 REC, 18P, BLK, E, RNG, 8/12/16, S	 TE 产品编号 HDP24-24-18SN-L017 REC, 18P, BLK, N, RNG, 8/12/16, S	 TE 产品编号 HDP24-24-19SN-L017 REC, 19P, BLK, N, RNG, 12/16, S	 TE 产品编号 2333725-1 HDP24-24-91PE-L017, REC, 9P, E, RG, 8/12/16, P
 TE 产品编号 HDP26-24-14PE PLG, 14P, BLK, E, 4/12/16, P	 TE 产品编号 HDP26-24-14SE-L017 PLG, 14P, BLK, E, RNG, 4/12/16, S	 TE 产品编号 HDP26-24-14SN-L017 PLG, 14P, BLK, N, RNG, 4/12/16, S	 TE 产品编号 HDP26-24-16PE-L017 PLG, 16P, BLK, E, RNG, 12, P
 TE 产品编号 2289831-1 HDP26-24-35SE-L017, PLG, 35P, E, THD, S			

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HD](#)



PCB 板端连接器及母端(1)



其他汽车连接器附件(11)



插入和拔出工具(11)



汽车密封件和盲堵(10)



汽车连接器护套(741)



汽车连接器盖帽(65)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HDP](#)



其他汽车连接器附件(5)



插入和拔出工具(11)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车连接器护套(331)



汽车连接器盖帽(12)

客户还购买了



 TE 产品编号HDP26-24-33SN-L017 DEUTSCH HDP20 Housings	 TE 产品编号2428-015-1805 BKSHL, 18SZ, BLK, RA,NW13/17/19, L017,HDP	 TE 产品编号DT04-12PA-930C REC, 12P, BLK, N, SEALED FLANGE, A	 TE 产品编号HC5728 LEAD CONNECTOR 16MM
 TE 产品编号HC5735 50MM2 NECATIVE BAT LEAD 1/4" UNC THREAD	 TE 产品编号HC5936 BATTERY LEAD CONN. 70mm +VE	 TE 产品编号429604-ZZ 5/16 UNC HEXAGON NUT ELECTRO TIN P	 TE 产品编号429605-ZZ SQ.HEAD BOLT 5/16 UNC x 1-ELECTRO TI

文档

产品图纸

BKSHL, 24SZ, BLK, RA,NW17/19/26,L017,HDP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2428-011-2405_99_c-2428-011-2405-99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2428-011-2405_99_c-2428-011-2405-99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2428-011-2405_99_c-2428-011-2405-99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

2428-011-2405

Automotive Connector Caps & Covers, Backshell, Black, PA GF, 35 / 47 / 7 Position,
-67 – 257 °F [-55 – 125 °C], DEUTSCH HDP

